

TILLVERKARE

Ogniochron S.A. – Andrychów, ul. Przemysłowa 42, Tel. +48 33 875 10 70

Tack för att ditt köp av vår produkt. Den är tillverkad av bästa material under övervakning och kontroll av erfarna ingenjörer och uppfyller alla i Europeiska unionen erforderliga säkerhetsbestämmelser. Var god läs och följ nedanstående anvisningarna angående brandsläckares handhavande.

BRUKSANVISNING FÖR BRANDSLÄCKARE, TYP x märkt med  0062

1. Produktbeskrivning

Brandsläckare är trycksatt utrustning bestående av en svetsad cylinder som grundkonstruktion och en ventil med stigrör. Brandsläckarens cylinder används som behållare för släckpulver och är tillverkad av stål med enskilt godkännandeintyg (PMA) eller av material i överensstämmelse med harmoniserade normer och direktiv. Den på brandsläckare monterade ventilen är tillverkad av gjuten mässing eller plast och stålkomponenter. Ventilen är också försedd med kontrollanslutning med en liten avstängningsventil och ett med en plugg avstängt filter. På kundens begäran kan en plugg monteras i stället av manometern. Anslutningen möjliggör mätning av det aktuella trycket i cylindern med en kontrollmanometer. I brandsläckaren GP x utgörs släckningsmedlet av pulver. Pulvrets namn anges på etiketten. Drivmedlet som pressar ut pulvret är kvävgas (N₂).

2. Tillämpningsområde

Avsikten med portabla släckare är att släcka små bränder i brännbara vätskor (bensin, petroleumoljor, smörjfett) och gaser-släckare typ BC. Släckare typ ABC kan vid sidan av ovanstående även släcka bränder i fasta organiska material. Den kan användas för skydd i byggnader och andra stationära föremål såväl som i motorfordon, motorbåtar och husvagnar. Brandsläckare kan användas inom ett specifikt temperaturområde – se informationen på etiketten.

Varning: Var uppmärksam vid släckning av brand i elektriska anordningar – upp till 1 000 V endast från större avstånd än 1 m eller enligt informationen på etiketten.

3. Att aktivera brandsläckaren

Nedan beskrivna metod visas även på släckarens etikett i form av piktogram.

- lyft släckaren från hållaren,
- dra ut säkringssprinten,
- närma dig branden till ett avstånd om cirka 1-2 m från det brinnande materialet med munstycket riktat mot brandkällan,
- tryck ner ventilspaken på handtaget,
- släck branden med pulverstrålen.

Brandsläckaren ska hållas i vertikalt lägen som visas på etiketten.

4. Allmänna säkerhetskrav för brandsläckare

Brandsläckare är en trycksatt enhet och kan vid olämplig användning vara farlig för hälsa och liv.

Håll släckaren på avstånd från barn!

- Demontering av släckaren och regelbundna inspektioner får endast utföras av auktoriserad servicepersonal.
- Skydda släckaren från mekaniska skador. Skadade cylindrar får inte repareras.
- Brandsläckaren ska användas i enlighet med dess avsedda användning och den medföljande bruksanvisningen.
- Skydda brandsläckaren från direkt solljus eller andra värmekällor såväl från påverkan av andra skadliga kemikalier och atmosfärer.
- För att undvika oavsiktlig sprutning i ögonen eller andningsvägarna ska munstycket inte riktas mot ansiktet sedan säkringssprinten dragits ut.
- Placera släckaren i dess hållare på ett fordon/en båt. Placera den i originalhållaren och använd om så erfordras en extra rem för att säkerställa ordentlig infästning. Kunden bär ansvar för att flaskan fäst ordentligt i ett fordon.
- Använd en våt trasa utan rengöringsmedel för allmänt underhåll av brandsläckaren.
- Att fästa på ett fordon / båt i dess egen hållaranordning. Fäst vid det ursprungliga räcket och använd om så nödvändigt en monteringsrem för att garantera att föremålet är ordentligt fastspänt. Det är kundens ansvar att se till att flaskan är ordentligt fastsatt i ett fordon.
- Användning av en brandsläckare utan eller med en oläslig etikett är inte tillåten.

5. Handhavande och underhåll


Brandsläckaren är en tryckanordning med CE-märkning. Brandsläckaren kan användas i högst 20 år. Drift och underhåll av brandsläckare bör dock följa gällande nationella brandskyddsbestämmelser.

6. Garantivillkor


Brandsläckarens tillverkare tillhandahåller garanti för produkten i 12 månader från försäljningsdatum under förutsättning att:

1. Brandsläckaren används i enlighet med bruksanvisningen.
2. Inga tecken på mekanisk skada på brandsläckaren påträffas.
3. Inga tecken på mekanisk manipulation har påträffats.
4. Detaljerade garantivillkor på webbplatsen www.ogniochron.eu.


1




2



3



4



TILLVERKARE

Namn: Ogniochron S.A.

Adress: Andrychów, ul. Przemysłowa 42

Ovan nämnda företag försäkras härmed under eget ansvar att nedanstående serie trycksatta enheter uppfyller kraven i direktivet för tryckbärande anordningar 2014/68/EU och dess inlemmande i nationell lag. Denna försäkran har utfärdats av tillverkaren under eget ansvar.

Serie tryckbärande anordningar


Beskrivning	Pulversläckare						
	GP-1x ABC/MP GP-1x ABC/M	GP-2x ABC GP-2x ABC/M	GP-3x ABC/MP	GP-4x ABC/MP	GP-6x ABC/MP	GP-9x ABC/MP	GP-12x ABC
Antal serier, typ, se etikett och märkning*							
Cylinderns volym/mängd släckmedel (l/kg)	1,05 / 1 1,07 / 1	2,3 / 2 2,3 / 2	3,5 / 3	5,0 / 4	7 / 6	11,2 / 9	13,2 / 12
Släckarens fyllnadstryck vid 20 °C (bar)	12	12 15	15	15	15	15	15
Tillverkningsår	2022						
Tillämpade harmoniserade standarder	PN-EN 3-8						
Andra tekniska standarder och specifikationer	PN-EN 3-7, PN-EN 3-10						
Andra tillämpliga direktiv	-						
Tillämpad bedömning av överensstämmelse	Typ: X	PS [bar]	PT [bar]	TS min/max [°C]			
Inställt tryck	Modul H	13,8/17,2	25/27	-30/60			
Cylinder	Modul H	17,0/17,2	25/27	-30/60			
Mässfingsventil Aluminiumventil	SEP art. 4 §3 Modul B+D	17,0/17,2	27	-30/60			
Manometer	SEP art. 4 §3	13,8/17,2	n/a	-30/60			
Slang	SEP art. 4 §3	Min bristningstryck 52 bar/ 20 °C Min bristningstryck 34,4 bar/ -30/60 °C		-30/60			
Certifikatets för överensstämmelse med EU förordningar nummer	CE-0062-PED-H-KOG 001-20-POL-rev-A						

Anmält organ: Bureau Veritas Services SAS nr 0062, 8 Cours du Triangle, 92800 Puteaux, Frankrike

Kommentarer: * Etiketten på denna anordning har märkts med typbenämningen (GP-xx-xxx-xx) och cylindern med tillverkningsomgångens nummer i formatet: år/månad/tillverkningsomgångens nummer för år/månad, t.ex. 21/01/04. Typens benämning och tillverkningsomgångens nummer säkerställer total spårbarhet för den på marknaden utsläppta produkten.

UNDERSKRIFT AV TILLVERKARENS REPRESENTANT

EFTERNAMN OCH NAMN: Wioleta Suwaj

KIEROWNIK DZIAŁU
KONTROLI JAKOŚCI
mgr WIOLETA SUWAJ


BEFATTNING KVALITETSKONTROLLCHEF

Ort/Datum: Andrychów, 03.01.2022



Kvalitetskontroll tel. +48 509 922 870, e-post: w.suwaj@ogniochron.eu
Service på brandsläckare tel. +48 600 801 702, e-post: a.rokowski@ogniochron.eu


DECLARATION OF CONFORMITY acc. to Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/UE


We here by declare, that described below fire extinguishers were found to be in compliance with essential Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/UE as amended.


Declaration expires when the equipment is not use correctly.

Name of the equipment	Powder extinguisher
Type	GP-1z BC/M, GP-1z BC/A, GP-1z BC/MP, GP-1x ABC/M, GP-1x ABC/MP, GP-2x ABC, GP-3x ABC/MP, GP-6x ABC/MP, GP-6x ABC, GPN-6x AB, GP-9x ABC/MP, GS-5x B/MP, GW-6x A/XFOG, GW-9x A/XFOG
Year of production	2022
Accordance with following directives	Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/UE
Module use	B+D
Name of Notified Body	APRAGAZ, Chaussée de Vilvorde 156, 1120 Brussels, Belgium
Notified Body identity number	0029
EC Type Examination Certificate No. B	Nr 12/PL/2757-11-REV 0
Certificate of conformite No. - D	Nr 12/PL/2758-4-REV 0
Reference to harmonised standards	-----
Reference to domestic standards	EN 3

Fire extinguishers are marked with MED labels acc. to example.



Signature
KIEROWNIK DZIAŁU
KONTROLI JAKOŚCI
mgr WIOLETA SUWAJ




OGNIOCHRON S.A., 34-120 Andrychów, ul. Przemysłowa 42, e-mail: biuro@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

Quality Control tel. +48 509 922 870, e-mail: w.suwaj@ogniochron.eu
Service of fire extinguishers tel. +48 600 801 702, e-mail: a.rokowski@ogniochron.eu